

6 SPRACHEN STIMME (EN / FR / PL / ES / TR / CN)

32 Erinnerung

SCAN-FUNKTION (ECHTZEIT [TEMPERATUR](#)

[KAROSSERIE](#)/ OBJEKTE-MODUS

1. Reichweite für den menschlichen Körper: 35,5C-42,9C

2. Bereich für Objekt: 0C-118C

3. Hintergrundbeleuchtetes Display

4. C / F lesen verfügbar

5. Automatischer Abruf des letzten Lesevorgangs

6. Automatische Abschaltung

7. [Batterieanzeige](#)

8. Abweichungseinstellung: 0C-3.0C

9. Summer für Fieberalarm

Anwendbare Norm: EN 12470-5 und ASTM 1965-98

Messabstand: 5CM-8CM

Genauigkeit für den menschlichen Körper:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \div 35,5\text{-}42,9 \text{ } ^\circ\text{C}$ (95,9-107,6 ‰)

Genauigkeit für Objekt:

$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C} / 0,5 \div 32,0\text{-}35,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ (89,6-95,7 ‰)

Auflösung: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Betriebsbedingungen: 10,0 ° C-40,0 ° C (50,0 ° F-104,0 ° F)

Feuchtigkeit $\leq 80\%$ nicht kondensierend

Lagerbedingung: -25.0 ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F)

Feuchtigkeit $\leq 90\%$ nicht kondensierend

Batterie: 2 * AA Batterie





Webseite: Thermometerversorger.com

E-Mail: sanieleung@dor-medex.com